


# Csatlakozó aljzat kábellel KMV-1-24-10-LED

Cikkszám: 193456

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Kapcsolásiállapot kijelző	LED
Rögzítés módja	a mágnesszelepen, M3 központi csavarral
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	620 g
Elektromos csatlakozó	Aljzat B forma
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Póluscserre elleni védelem	minden elektromos csatlakozóhoz
Védővezető csatlakozás	van
Kábelhossz	10 m
Kábelátmérő	6 mm
Kábelszerkezet	3 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Védettség	IP67 az IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
Kábelköpeny alapanyaga	PVC
Ház alapanyaga	PC
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Bronz