


# kábel csatlakozó aljzattal KMYZ-4-24-0,5-B

Cikkszám: 193690

FESTO

gyorskapcsolású szelepekhez.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogási mód	mágnesszelepre, M2 központi csavarral
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	10 g
Elektromos csatlakozás	derékszögű aljzat Kábel négyzetes konstrukció, MSZC
Üzemi feszültségtartomány DC	3 ... 36 V
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Elfogadható áramterhelés 40°C-on	1 A
Védővezető csatlakozás	nincs
Kábelhossz	0,5 m
Vezetési tulajdonság	Standard
Kábelszerkezet	2x0,35
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 50 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
Material cable sheath	PVC
Material housing	PA
Material electrical contact	bronz