

# Csatlakozó aljzat kábellel KMYZ-4-24-2,5-B

Cikkszám: 193691

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Rögzítés módja	a mágnesszelepen, M2 központi csavarral
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	32 g
Elektromos csatlakozó	Szögletes doboAljzat, derékszögű Kábel négyzet forma MSZC
DC üzemi feszültségi tartomány	3 V...36 V
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Áramterhelhetőség 40 °C-on	1 A
Védővezető csatlakozás	nem érhető el
Kábelhossz	2.5 m
Vezetéktulajdonság	Alap kivitel
Kábelszerkezet	2 x 0,35 mm <sup>2</sup>
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...50 °C
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitétség
Kábelköpeny alapanyaga	PVC
Ház alapanyaga	PA
Dugasolható érintkezők alapanyaga	Bronz