

fogasszíjas hajtómű DGE-25- -ZR

Cikkszám: 193742

Kifutó termék


FESTO

[Elektromechanikus lineáris tengely fogasszíjjal.](#)

[Kifutó típus. 2021-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)



Minta ábrázolás



Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

Jellemző	Érték
Hajtó tengely hatásos átmérője	20.05 mm
Munkalöklet	1 ... 3,000 mm
Méret	25
Lökettartalék	63 mm
Fogasszíz nyúlás	0.11 %
Fogasszíz osztás	3 mm
Vezeték	Golyóscsapágyas vezetékek Nagy terhelhetőségű vezetékek
Konstruktív felépítés	Elektromechanikus lineáris hajtómű fogasszíjjal
Motorfajta	Léptető motor Szervomotor
Max. gyorsulás	50 m/s ²
Max.sebesség	5 m/s
Ismétlési pontosság	±0,1 mm
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 40 °C
Max.hajtó nyomaték	2.6 Nm
Max. Fx előtoló erő	260 N
Üresjárási nyomaték	0.5 Nm
Tehetlenségi nyomaték, JH, löket méterenként	0.078 kgcm ²
Tehetlenségi nyomaték, JL, hasznos terhelés kg-onként	1 kgcm ²
Előtolási állandó	63 mm/U
Material of end caps	Alumínium ötvözet eloxált
Material of moment compensator	Alumínium ötvözet eloxált
Material of profile	Alumínium ötvözet eloxált
Material cover tape	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material drive cover	Alumínium ötvözet eloxált
Material guide slide	Alumínium ötvözet eloxált
Material guide rail	hengerelt acél corrotect bevonat