

# orsótengely DGE-63- -SP

Cikkszám: 193748

Kifutó termék


FESTO

Elektromechanikus lineáris tengely orsóval

Kifutó típus. 2021-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Minta ábrázolás



## Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

Jellemző	Érték
Méret	63
Lökettartalék	30 mm
Orsó átmérő	32 mm
Orsó meredekség	30 mm/U
Vezeték	Golyóscsapágyas vezetékek Nagy terhelhetőségű vezetékek
Konstrukciós felépítés	Elektromechanikus lineáris hajtómű orsóval
Motorfajta	Léptető motor Szervomotor
Max. gyorsulás	6 m/s <sup>2</sup>
Max.sebesség	1.2 m/s
Ismétlési pontosság	±0,02 mm
Környezeti hőmérséklet	0 ... 40 °C
Max.hajtó nyomaték	8.5 Nm
Max.sugárirányú erő a hajtó tengelyen	800 N
Max. Fx előtoló erő	1,600 N
Üresjárási nyomaték	1.15 Nm
Tehetlenségi nyomaték, JH, löket méterenként	6.67 kgcm <sup>2</sup>
Tehetlenségi nyomaték, JL, hasznos terhelés kg-onként	0.228 kgcm <sup>2</sup>
Előtolási állandó	30 mm/U
Material of end caps	Alumínium ötvözet eloxált
Material of moment compensator	Alumínium ötvözet eloxált
Material of profile	Alumínium ötvözet eloxált
Material cover tape	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material drive cover	Alumínium ötvözet eloxált
Material guide slide	Alumínium ötvözet eloxált
Material guide rail	hengerelt acél corrotect bevonat
Material spindle nut	hengerelt acél
Material spindle	hengerelt acél