

Tömlőhenger

EBS-80-110


Cikkszám: 193794

FESTO

nem igényel karbantartást, nincs stick-slip hatás, kis helyekre is beépíthető.

Visszafutó mozgások csak 0,9 bar legkisebb nyomás alatt történhetnek, hogy a membrán megfelelően gördülhessen vissza. (Különben megsérülhet a membrán.)

Kífutó típus. 2011-ig szállítható.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	80
Szükséges beépítési átmérő	100 mm
Löklet	110 mm
Max. magasság, dugattyúrúd kint	205 mm
Max. billenési szög	15 deg
Max.offset	10 mm
Min. beépítési magasság	95 mm
Működési mód	egyszeres működtetésű
Üzemi nyomás	0,9 ... 8 bar
Üzemi közeg	sűrített levegő olajozott sűrített levegő
KBK korrózióállósági osztály	2
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 70 °C
Visszaállító erő	350 N
Gyártmány súlya	400 g
Felfogási mód	belső menettel
Pneumatikus csatlakozás	G3/8
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, tömlőhenger	CR