



fojtó-visszacsapó szelep GR-QS-4

Cikkszám: 193967

FESTO

Egyik irányban beállítható átáramlási mennyiség.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	fojtó-visszacsapó funkció
Pneumatikus csatlakozás 1	QS-4
Pneumatikus csatlakozás 2	QS-4
Beállító elem	Recés csavar
Felfogási mód	Előlapra szerelés átmenő furattal tartozékokkal választható/egyéb
Normál névleges átáramlás, fojtás irányban	110 l/min
Normál névleges átáramlás, visszacsapó irányban	165 l/min
Üzemi nyomás	0.2 ... 10 bar
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Material housing	PA erősítésű
Beépítési helyzet	tetszőleges
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	12 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material release ring	POM
Material knurled head	PA erősítésű
Material adjusting screw	erősen ötvözött acél