


Fojtószelep GRO-QS-4

Cikkszám: 193972

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Szelepfunkció | Fojtó-funkció |
| 1. pneumatikus csatlakozás | QS-4 |
| 2. pneumatikus csatlakozó | QS-4 |
| Beállítóelem | Rovátkolt csavar |
| Rögzítés módja | választhatóan: Előlap rögzítés átmenő furattal tartozékkal |
| Normál névleges térfogatáram fojtásirányban | 110 l/min |
| Normál névleges térfogatáram visszacsapó irányban | 165 l/min |
| Üzemi nyomás | 0 bar...10 bar |
| Környezeti hőmérséklet | -10 °C...60 °C |
| Ház alapanyaga | Megerősített PA |
| Robbanásvédelem | Vegye figyelembe a tanúsítványban található információt 1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX) |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|--|
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| LABS konformitás | VDMA24364-B1/B2-L |
| Közeghőmérséklet | -10 °C...60 °C |
| Terméksúly | 12 g |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Tömítések alapanyaga | NBR |
| Oldógyűrű alapanyaga | POM |
| Rovátkolt fej alapanyaga | Poliamiddal megerősített |
| Szabályozó csavar alapanyaga | erősen ötvözött acél |