



# lapos henger DZF-2"- -A-P-A-S2

Cikkszám: 194232

FESTO

elfordulás ellen biztosított, pozíció érzékeléshez, rugalmas csillapító gyűrűkkel a véghelyzetekben. Különböző felfogási lehetőségek, kiegészítő felfogó elemekkel vagy anélkül.



Minta ábrázolás

## Adatlap

| Jellemző   | Érték  |
|--|--|
| Löket  | 0.04 ... 13 "  |
| Dugattyú átmérő  | 2"   |
| Max. dugattyúrúd elfordítási szög +/-                    | 0.5 deg  |
| Csillapítás  | P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon         |
| Működési mód   | kettősműködésű   |
| Elfordulás elleni biztosítás/vezeték                     | Ovális dugattyú  |
| Operating pressure MPa                                   | 0.1 ... 1 MPa  |
| Üzemi nyomás   | 1 ... 10 bar   |
| Üzemi közeg  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez               | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály                             | 2 - mérsékelt korróziós károsodás                              |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Környezeti hőmérséklet                                   | -20 ... 80 °C  |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 990 N  |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance    | 990 N  |
| Pneumatikus csatlakozás                                  | 1/4 NPT  |
| Material cover   | Alumínium  |
| Material seals   | FPM<br>TPE-U(PU)   |
| Material housing   | Alumínium ötvözet  |
| Material piston rod                                      | erősen ötvözött acél   |