

Lapos henger DZF-2^{''''}-1/2^{''''}-P-A

Cikkszám: 194247

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	0,5 ''
Dugattyú Ø	2 ''
A dugattyúrúd max. elfordulási szöge +/-	0.5 deg
Csillapítás	elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Működési mód	kettős működésű
Csavaróbiztosíték/vezető	Ovális dugattyú
Üzemi nyomás	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás	990 N
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre	1178 N
Mozgatott tömeg 0 mm löket esetén	219 g
Többlet mozgatott tömeg 10 mm löketenként	24 g
Súlytöbblet 10 mm löketenként	25 g
Alapsúly 0 mm löket esetén	854 g
Pneumatikus csatlakozó	1/4 NPT
Fedél alapanyaga	Alumínium
Tömítések alapanyaga	FPM TPE-U(PU)
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet
Dugattyúrúd alapanyaga	erősen ötvözött acél