

# lapos henger

## DZF-2 1/2"-12"-P-A

Cikkszám: 194284

FESTO

elfordulás ellen biztosított, pozíció érzékeléshez, rugalmas csillapító gyűrűkkel a véghelyzetekben. Különböző felfogási lehetőségek, kiegészítő felfogó elemekkel vagy anélkül.



### Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	12 "
Dugattyú átmérő	2 1/2"
Max. dugattyúrúd elfordítási szög +/-	0.4 deg
Csillapítás	P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Működési mód	kettősműködésű
Elfordulás elleni biztosítás/vezeték	Ovális dugattyú
Operating pressure MPa	0.1 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	1 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	1,682 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	1,870 N
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél	337 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	40 g 25 g
Alapsúly 0 mm löketnél	1,379 g
Pneumatikus csatlakozás	1/4 NPT
Material cover	Alumínium
Material seals	FPM TPE-U(PU)
Material housing	Alumínium ötvözet
Material piston rod	erősen ötvözött acél