


# műanyag cső

## PQ-PA-28X2,5X3000

Cikkszám: 194594

FESTO

sűrített levegőhöz, vákuumhoz és folyadékokhoz alkalmazható. 3 m  
hosszban szállítjuk.



### Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	28 mm
Belső átmérő	23 mm
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 10 bar
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	-25 ... 75 °C
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 75 °C
Gyártmány súlya a hosszról függően	0.204 kg/m
Szín	fekete
Material tubing	PA