

szűrő-nyomásszabályozó szelep LFRS-1/8-D-5M-MINI-A

Cikkszám: 194706



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

lezárható szabályozógombbal és manométerrel, 12 bar névleges nyomásra, olajozatlan levegőhöz.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.

Kifutó típus. 2022-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Mini
Sorozat	D
Működtetés biztosító zár	Forgatógomb, beépített zárral
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Szűrő finomság	5 µm
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus
Konstruktív felépítés	Szűrő szabályzó manométerrel
Max.kondenzátum mennyiség	22 cm ³
Csészevédő	Fém védőkosár
Nyomás látjelző	manométerrel
Üzemi nyomás	2 ... 12 bar
Nyomásszabályozási tartomány	0.5 ... 12 bar
Max.nyomáshiszterézis	0.2 bar
Normál névleges átáramlás	650 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:9:-] szerint Nemesgázok
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:8:4] szerint Nemesgázok
Közeg hőmérséklet	5 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	5 ... 60 °C
Gyártmány súlya	560 g
Felfogási mód	Vezeték beépítés tartozékokkal választható/egyéb
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/8
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Horgany présöntvény
Material bowl	PC