

szűrő-nyomásszabályozó szelep LFRS-1/4-D-5M-MIDI-A

Cikkszám: 194742



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

lezárható szabályozógombbal és manométerrel, 12 bar névleges nyomásra, olajozatlan levegőhöz.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.

Kifutó típus. 2022-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Méret | Midi |
| Sorozat | D |
| Működtetés biztosító zár | Forgatógomb, beépített zárral |
| Beépítési helyzet | függőleges +/- 5° |
| Szűrő finomság | 5 µm |
| Kondenzátum leeresztő | teljesen automatikus |
| Konstruktív felépítés | Szűrő szabályzó manométerrel |
| Max.kondenzátum mennyiség | 43 cm ³ |
| Csészevédő | Fém védőkosár |
| Nyomás látjelző | manométerrel |
| Üzemi nyomás | 2 ... 12 bar |
| Nyomásszabályozási tartomány | 0.5 ... 12 bar |
| Max.nyomáshiszterézis | 0.2 bar |
| Normál névleges átáramlás | 1,600 l/min |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:9:-] szerint Nemesgázok |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| Tárolási hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Levegő tisztasági osztálya a kimeneten | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:8:4] szerint Nemesgázok |
| Közeg hőmérséklet | 5 ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | 5 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya | 1,140 g |
| Felfogási mód | Vezeték beépítés tartozékokkal választható/egyéb |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | G1/4 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | G1/4 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material housing | Horgany présöntvény |
| Material bowl | PC |