

sűrített levegő előkészítő egység FRCS-3/4-D-5M-MAXI-A

Cikkszám: 194958



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Szűrő-nyomásszabályozó szelep-olajozó-kombináció,
D sorozat, zárható szabályozó fejjel.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.

Kifutó típus. 2022-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Maxi
Sorozat	D
Működtetés biztosító zár	Forgatógomb, beépített zárral
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus
Konstruktív felépítés	Szűrő szabályzó manométerrel Proporcionális standard közbülső olajozó
Max.kondenzátum mennyiség	80 cm ³
Szűrő finomság	5 µm
Csészevédő	Fém védőkosár
Nyomás látjelző	manométerrel
Üzemi nyomás	2 ... 12 bar
Nyomásszabályozási tartomány	0.5 ... 12 bar
Max.nyomáshisztérezis	0.4 bar
Normál névleges átáramlás	7,000 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:9:-] szerint Nemesgázok
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [6:8:-] szerint Nemesgázok
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	2,490 g
Felfogási mód	Vezeték beépítés tartozékokkal
Pneumatikus csatlakozás 1	G3/4
Pneumatikus csatlakozás 2	G3/4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Horgany présöntvény
Material bowl	PC