


Sűrített levegő előkészítő egység FRCS-1/2-D-7-O-DI-MAXI

Cikkszám: 194977

FESTO

Szűrő-nyomásszabályozó szelep és olajozó kombinációja, D sorozat, lezárható szabályozógombbal.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|------------------------------|--|
| Méret | Maxi |
| Sorozat | D |
| Működtetés biztosító zár | Forgatógomb, beépített zárral |
| Beépítési helyzet | függőleges +/- 5° |
| Szűrő finomság | 40 µm |
| Kondenzátum leeresztő | kézzel forgatható |
| Konstruktív felépítés | Szűrő szabályzó manométer nélkül Proporcionális standard közbülső olajozó |
| Max.kondenzátum mennyiség | 43 cm ³ |
| Csészevédő | Fém védőkosár |
| Nyomás látjelző | G1/4" előkészítve |
| Nyomásszabályozási tartomány | 0.5 ... 7 bar |
| 1 bemeneti nyomás | 1 ... 16 bar |
| Max.nyomáshiszterézis | 0.4 bar |
| Normál névleges átáramlás | 4,500 l/min |
| Üzemi közeg | sűrített levegő |
| Közeg hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya | 2,600 g |
| Felfogási mód | Vezeték beépítés |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | G1/2 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | G1/2 |
| Anyag információ, ház | Horgany présöntvény |
| Anyag információ, csésze | PC |