



# Sűrített levegő előkészítő egység FRCS-1/2-D-5M-O-DI-MAXI-A

Cikkszám: 194993

FESTO

Szűrő-nyomásszabályozó szelep és olajozó kombinációja, D sorozat, lezárható szabályozógombbal.



## Adatlap

| Jellemző                     | Érték  |
|------------------------------|--|
| Méret                        | Maxi   |
| Sorozat                      | D  |
| Működtetés biztosító zár     | Forgatógomb, beépített zárral  |
| Beépítési helyzet            | függőleges +/- 5°  |
| Szűrő finomság               | 5 µm   |
| Kondenzátum leeresztő        | teljesen automatikus   |
| Konstruktív felépítés        | Szűrő szabályzó manométer nélkül<br>Proporcionális standard közbülső olajozó |
| Max.kondenzátum mennyiség    | 43 cm <sup>3</sup>   |
| Csészevédő                   | Fém védőkosár  |
| Nyomás látjelző              | G1/4" előkészítve  |
| Nyomásszabályozási tartomány | 0.5 ... 12 bar   |
| 1 bemeneti nyomás            | 1.5 ... 12 bar   |
| Max.nyomáshiszterézis        | 0.4 bar  |
| Normál névleges átáramlás    | 3,000 l/min  |
| Üzemi közeg                  | sűrített levegő  |
| Közeg hőmérséklet            | -10 ... 60 °C  |
| Környezeti hőmérséklet       | -10 ... 60 °C  |
| Gyártmány súlya              | 2,880 g  |
| Felfogási mód                | Vezeték beépítés   |
| Pneumatikus csatlakozás 1    | G1/2   |
| Pneumatikus csatlakozás 2    | G1/2   |
| Anyag információ, ház        | Horgany présöntvény  |
| Anyag információ, csésze     | PC   |