



Sűrített levegő előkészítő egység kombináció

LFRS-1/2-D-DI-MAXI-KA-A

Cikkszám: 195177

FESTO

lezárható szabályozógombbal és manométerrel, 12 bar névleges nyomásra, olajozatlan levegőhöz.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|------------------------------|--|
| Méret | Maxi |
| Sorozat | D |
| Működtetés biztosító zár | Forgatógomb, beépített zárral |
| Beépítési helyzet | függőleges +/- 5° |
| Szűrő finomság | 40 µm |
| Kondenzátum leeresztő | teljesen automatikus |
| Konstruktív felépítés | Elágazó modul Szűrő szabályzó manométerrel |
| Max.kondenzátum mennyiség | 43 cm ³ |
| Csészevédő | Fém védőkosár |
| Nyomás látjelző | manométerrel |
| Nyomásszabályozási tartomány | 0.5 ... 12 bar |
| 1 bemeneti nyomás | 2 ... 12 bar |
| Normál névleges áramlás | 5,200 l/min |
| Üzemi közeg | sűrített levegő |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 |
| Közeg hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya | 2,840 g |
| Felfogási mód | választható/egyéb Vezeték beépítés tartozékokkal |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | G1/2 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | G1/2 |
| Anyag információ, ház | Horgany présöntvény |
| Anyag információ, csésze | PC |