


t csőcsonk csatlakozó TCN-M5-PK-2

Cikkszám: 19525

FESTO

PAN, PUN, PP, PU, PR műanyag csövekhez,
tömítőgyűrűvel, elfordítható.



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	1.3 mm
Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen	tömítő gyűrű
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Pneumatikus csatlakozás 1	Külső menet: M5
Pneumatikus csatlakozás 2	3 mm külső átmérőjű csőhöz
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Acél Horgany présöntvény