


Csőcsonkons átmenő csatlakozó SCN-PK-2

Cikkszám: 19528

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	1.5 mm
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.95 bar...10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
1. pneumatikus csatlakozás	3 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Alumínium
Anyacsavar alapanyaga	Acél, horganyzott