

műanyag tömlő PLN-12X1,75-SW

Cikkszám: 195284

FESTO

nagy vegyianyag- és hidrolízisállóságú.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Külső átmérő | 12 mm |
| Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár | 65 mm |
| Belső átmérő | 8.4 mm |
| Min.hajlítási sugár | 23 mm |
| Temperature-dependent operating pressure | -0.095 ... 1.4 MPa |
| Hőmérséklettől függő üzemi nyomás | -0.95 ... 14 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13.775 ... 203 psi |
| Útmutatás az üzemi nyomáshoz | Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C |
| Engedély | TÜV |
| Tanúsítványt kiállító hely | B 013277 0506 00 |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:--] szerint Water (liquid, free of ice) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Tisztaszoba kategória | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség | Lásd a bővített nyersanyag-információt |
| Környezeti hőmérséklet | -30 ... 80 °C |
| Gyártmány súlya a hosszról függően | 0.054 kg/m |
| Pneumatikus csatlakozás | 12 mm-es külső átmérőjű pillanat-csatlakozóhoz |
| Szín | fekete |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material tubing | PE |