


lengőfej CRSGS-M20X1,5

Cikkszám: 195585

FESTO

hatlapú anyával, gömbcsapágyazású lengő henger felfogáshoz
(dugattyúrúd oldali), DIN ISO 8139 szerint.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	M20x1,5
A következő szabványon alapul:	ISO 12240-4
KBK korrózióállósági osztály	3 - erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 150 °C
Gyártmány súlya	464 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of outer ring	erősen ötvözött acél
Material housing	erősen ötvözött acél
Material of inner ring	erősen ötvözött acél
Material nut	erősen ötvözött acél