



# Nyomásérzékelő SDE-16-10V/20MA

Cikkszám: 19564

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Rövidzár védett	igen
Mért érték	Relatív nyomás
Mérési eljárás	Piezorezisztív nyomásérzékelő
Analóg kimenet	0 - 10 V 0 - 20 mA
Üzemi feszültségtartomány DC	12 ... 30 V
Üzemi közeg	szűrt sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm
CE jel	EU-EMV-irányelv szerint
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	0 ... 85 °C
Gyártmány súlya	120 g
Nyomásmérési tartomány	0 ... 16 bar
Pontosság, FS	1 %
Elektromos csatlakozás	Csatlakozó M12x1 4 sarkú
Felfogási mód	becsavarható
Pneumatikus csatlakozás	G1/4
Anyag információ, ház	Alumínium eloxált