


kimeneti modul

CPX-4DA

Cikkszám: 195754

FESTO

CPX moduláris elektromos terminálhoz, 4 digitális kimenet.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méretetek: B x L x H	(beleértve a sorolható tömböt és a csatlakoztatási technikát) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Gyártmány súlya	42 g
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Védettség	A csatlakozó tömbtől függ
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás (beépített állapotban)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA erősítésű PC
LED kijelzők	1 group diagnostics 4 channel diagnostics 4 channel status
Diagnózis	Short circuit/overload per channel Üzeminél kisebb feszültség kimenetek
Kimenetek száma	4
Paraméterezés	Fail-safe mode per channel Forcing per channel Idle mode per channel Behaviour after short circuit Module monitoring
Üzemi feszültségtartomány DC	18 ... 30 V
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Saját áramfelvétel üzemi feszültségen	Típ. 16 mA
Jelleggörbe, kimenetek	IEC1131-T2 szabványon alapul
Kapcsolási logika, kimenetek	PNP (pozitívra kapcsoló)
Kimenetek max. összárama modulonként	4 A
Max. áramellátás csatornánként	1 A (24 W lámpa terhelés)
Potenciál elválasztás csatorna - csatorna	nem
Potenciál elválasztás csatorna - belső busz	Igen, közbülső kiegészítő táplálással
Védelem (rövidzár)	belső elektromos biztosíték csatornánként