

Mágnesszelep



MHP2-M1H-3/2G-M5-K

Cikkszám: 196124

FESTO

kábellel

Kífutó típus. 2007-ig szállítható



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	3/2 zárt monostabil
Működtetés fajtája	elektromos
Méret	10 mm
Normál névleges átáramlás	100 l/min
Pneumatikus munkacsatlakozó	M5
Üzemi feszültség	24V DC
Üzemi nyomás	-0.9 ... 8 bar
Konstruktív felépítés	tehermentesített ülékes szelep
Visszaállítás fajtája	mechanikus rugó
Védettség	IP65
Engedély	c UL us - Recognized (OL)
Névleges méret	2 mm
Raszter méret	14 mm
Lefúvás funkció	fojtható
Tömítési elv	lágyszorító
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kézi segédműködtetés	nyomó
Vezérlési fajta	közvetlen
Áramlási irány	korlátozásokkal reverzibilis
Üzemi nyomás, reverzibilis	-0.9 ... 0 bar
Max. kapcsolási frekvencia	130 Hz
Kapcsolási idő ki	2 ms
Kapcsolási idő be	7 ms
Ciklusidő	100%
Tekercs jellemző	24V DC: 2,88W
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 10 %
Üzemi közeg	szűrt, nem olajozott sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm szűrt, olajozott sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm
KBK korrózióállósági osztály	2
Közeg hőmérséklet	-5 ... 40 °C
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 40 °C
Gyártmány súlya	60 g
Elektromos csatlakozás	Kábel
Kábelhossz	2.5 m
Felfogási mód	PR lécre
Pneumatikus csatlakozás 1	Csatlakozólap
Pneumatikus csatlakozás 2	M5
Pneumatikus csatlakozás 3	Csatlakozólap
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, tömítések	HNBR NBR
Anyag információ, ház	Horgany présöntvény bevont
Anyag információ, kábelköpeny	PUR
Anyag információ: csavarok	Acél Horganyzott