

összekötő tengely KSK-40-

Cikkszám: 196588

FESTO

a DGEL-...-...-ZR tengelyek szinkronizált párhuzamos működtetéséhez.



Minta ábrázolás

Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	40
Névleges hossz	250 ... 2,000 mm
Beépítési helyzet	vízszintes
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz RoHS konform