


# Szerelőlap VN-T6-BP-NRH

Cikkszám: 196956

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Max. meghúzási nyomaték	0.8 Nm
Terméksúly	12.4 g
Rögzítés módja	átmenő furattal szerelősínnel
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Lap alapanyaga	PA-erősítéssel
Csúszka alapanyaga	POM