

# műanyag tömlő PFAN-6X1-NT

Cikkszám: 197062

FESTO

az élelmiszeriparban megengedett az alkalmazása, 150°C hőmérsékletig.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	6 mm
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	50 mm
Belső átmérő	4 mm
Min.hajlítási sugár	12 mm
Használati útmutató	Tubing without printing
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.7 MPa
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 7 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 101.5 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1.6 MPa
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 16 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 232 psi
Útmutatás az üzemi nyomáshoz	Water: max. 0.6 MPa at 0 - 85 °C Water vapour: 0 - 0.15 MPa, 0 - 1.5 bar, 0 - 22 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint Water (liquid, free of ice) Water vapour
Nyersanyag égés-ellenőrzése	UL94 V-0
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tisztasoba kategória	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt lásd a megfelelőségi nyilatkozatot
Note on temperature of medium	Water vapour: max. 120°C
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 150 °C
Gyártmány súlya a hosszától függően	0.034 kg/m
Pneumatikus csatlakozás	6 mm-es külső átmérőjű pillanat-csatlakozóhoz 4 mm belső átmérőjű csőcsonkhoz anyával 4 mm belső átmérőjű csőcsonkhoz
Szín	natúr
Shore keménység	D 60 +5
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material tubing	PFA