


# AS-i modul ASI-EVA-4E-M12-5POL

Cikkszám: 197069

FESTO

AS interfész, 4 érzékelő bemenettel.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Polaritás felcserélése elleni védelem	üzemi feszültséghez
DC üzemi feszültség, AS-Interface	26.5 ... 31.6 V
Bemenetek max. száma	4
Maradó hullámosság, AS Interface	20 mVss
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Engedély	c UL us - Recognized (OL)
Gyártmány súlya	200 g
Bemeneti jelleggörbe	IEC 1131-2, 02-es típus szerint
Áramköri logika bemenetek	PNP (pozitívra kapcsoló)
Felfogási mód	átmenő furattal