



zárószelep HE-N3/8-LO

Cikkszám: 197129

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Tömítési elv	lágú
Lefúvás funkció	nem fojtható
Vezérlési fajta	közvetlen
Üzemi nyomás	1 ... 10 bar
C érték	20.95 l/sbar
b érték	0.42
Normál névleges átáramlás	5,200 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
KBK korrózióállósági osztály	3 - erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Felfogási mód	becsavarható
Beépítési helyzet	tetszőleges
Áramlási irány	nem visszafordítható
Gyártmány súlya	1,100 g
Pneumatikus csatlakozás 1	3/8 NPT
Pneumatikus csatlakozás 2	3/8 NPT
Pneumatikus csatlakozás 3	1 NPT
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	Alumínium présöntvény