


Lezárószelep HE-G1-LO

Cikkszám: 197136

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szerkezeti felépítés	Hengeres tolózár
Működtetés módja	kézi
Tömítés elve	lágú
Távozó levegő funkció	nem fojtható
Kézi segédműködtetés	nincs
Szelepfunkció	3/2, bistabil
Üzemi nyomás	1 bar...10 bar
C érték	38.47 l/sbar
b érték	0.47
Normál névleges átfolyás	10000 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
KBK korrózióállósági osztály	3 - nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés átmenő furattal
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Áramlásirány	nem reverzibilis
Terméksúly	1000 g
1. pneumatikus csatlakozás	G1
2. pneumatikus csatlakozó	G1
3. pneumatikus csatlakozás	G1
Tömítések alapanyaga	NBR TPE-U(PU)
Ház alapanyaga	Alumínium présöntvény PBT