

Terminál CPX

Cikkszám: 197330

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Elektromos vezérlés	Terepibusz Beépített vezérlés
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
Védettség	IP65 IP67
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU robbanásvédelmi irányelve (ATEX) szerint az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság EX előírásai szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
KC-jel	KC-EMC
Engedély	RCM jelzés c UL us - Recognized (OL)
Robbanásvédelem	2. zóna (ATEX) 2. zóna (RU) 2. zóna (UKEX)
ATEX-kategória, gáz	II 3G
Robbanásvédelem, EU-n kívüli engedély	EPL Gc (GB) EPL Gc (RU)
Robbanóképes gázok elleni védelem	Ex ec IIC T4 Gc X
Ex környezeti hőmérséklet	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
LED kijelzők	Busz állapota Csatornaállapot Modul állapota Rendszerállapot
Diagnosztika	Diagnosztikai memória Csatorna- és modulatorientált diagnosztika Modulok feszültséghiánya
Maximális címkapacitás, bemenetek	64 Byte
Maximális címkapacitás, kimenetek	64 Byte

Jellemző	Érték
Paraméterezés	Diagnosztikai viselkedés Failsafe reakció Csatornák kényszerítése Jelbeállítás
Belső ciklusidő	< 1 ms
DC üzemi feszültségi tartomány	18 V...30 V
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Max. áramellátás	16 A