

szelepsziget MH1

Cikkszám: 197334

FESTO

miniatűr szelepekkel.



Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függnnek.

Jellemző	Érték
Szelep funkció	2/2 zárt monostabil 3/2 zárt monostabil 3/2 nyitott monostabil
Szelep méret	10 mm
Max. normál névleges átáramlás	10 l/perc 10 mm esetén
Üzemi nyomás	-0.9 ... 8 bar
Engedély	c UL us - Recognized (OL)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	in accordance with EU RoHS directive
Tanúsítványt kiállító hely	UL MH19482
Névleges méret	0.9 mm
Lefúvás funkció	fojtható
Tömítési elv	lágý
Konstrukciós felépítés	Ülékes szelep visszaállító rugóval
Visszaállítás fajtája	mechanikus rugó
Vezérlési fajta	közvetlen
Jelállapot kijelzése	LED
Vákuumra alkalmas	igen
Névleges üzemi feszültség, AC	24 V
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V 5 V 12 V
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshöz szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Közeg hőmérséklet	-5 ... 40 °C
Védettség	IP40 IP65
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 40 °C
Elektromos csatlakoztatás	Egyedi csatlakozás Többpólusú
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Működtetés fajtája	elektromos
Szelephelyek max.száma	24
Szelep felépítése	Fix raszter