

# Teleptömb MHA2-PR10-3-M5

Cikkszám: 197451

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szelephelyek max. száma	10
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csatlakozólap rögzítésének típusa	átmenő furattal szerelősínnel
Szeleprögztés típusa	belső menettel
1/33 pneumatikus csatlakozó	M7
2. pneumatikus csatlakozó	M5
3/11 pneumatikus csatlakozás	M7
Csatlakozólap alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet