

Teleptömb


MHA2-PR8-3-M5-PI-D9

Cikkszám: 197468

FESTO

aljzatokkal és elektromos többpólusú csatlakozóval, MHA2-...-PI
alaplapos szelepekhez

Kifutó típus. 2007-ig szállítható



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelephelyek max.száma	8
KBK korrózióállósági osztály	2
Csatlakozólap felfogási módja	átmenő furattal alakos sínnel
Szelep felfogási módja	belső menettel
Pneumatikus csatlakozás 1/33	M7
Pneumatikus csatlakozás 2	M5
Pneumatikus csatlakozás 3/11	M7
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, csatlakozólap	Alumínium ötvözet