


Fojtó-visszacsapó szelep GRLA-E-M5-QS-4

Cikkszám: 197480

FESTO

lefűvés fojtására, lengő csatlakozóval.

Ez a termék csak a Festo Korea vállalattól rendelhető.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	fojtó-visszacsapó funkció
Pneumatikus csatlakozás 2	M5
Felfogási mód	becsavarható
Üzemi nyomás	0 ... 8 bar
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Üzemi közeg	szűrt sűrített levegő
Közeg hőmérséklet	0 ... 60 °C
Gyártmány súlya	9,9 g
Anyag információ, becsavarható tengely	Sárgaréz
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz
Anyag információ, tömítések	NBR