

# Membrános légszárító

## LDM-1-D-MAXI-1000


Cikkszám: 197517

FESTO

a száraz és tiszta levegőhöz.

Kifutó típus. 2006-ig szállítható

Figyelem: a készülék tartós kifogástalan működéséhez az üzemi levegőt 0,01µm-es finomszűrővel (maradó részecske méret < 0,1µm, maradó olajtartalom < 0,1 mg/m<sup>3</sup>) feltétlenül szűrni kell/!



## Adatlap

| Jellemző                           | Érték   |
|------------------------------------|---|
| Méret                              | Maxi  |
| Sorozat                            | D   |
| Beépítési helyzet                  | függőleges +/- 5°                                 |
| Konstruktív felépítés              | Membrános szárító                                 |
| 1 bemeneti nyomás                  | 3 ... 8.5 bar                                     |
| Normál névleges átfolyás           | 1,000 l/min                                       |
| Üzemi közeg                        | Levegőminőségi osztály: 1:7:1 ISO 8573-1 szerint  |
| Nyomás alatti harmatpont csökkenés | 13 °C   |
| KBK korrózióállósági osztály       | 2   |
| Tárolási hőmérséklet               | -20 ... 55 °C                                     |
| Közeg hőmérséklet                  | 5 ... 50 °C                                       |
| Környezeti hőmérséklet             | 5 ... 50 °C                                       |
| Gyártmány súlya                    | 1,940 g   |
| Felfogási mód                      | választható:<br>Vezeték beépítés<br>tartozékokkal |
| Pneumatikus csatlakozás 1          | G1  |
| Pneumatikus csatlakozás 2          | G1  |
| Anyag megjegyzés                   | LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz                 |
| Anyag információ, ház              | Horgany présöntvény                               |
| Anyag információ, csésze           | Alumínium ötvözet                                 |