



nyomásszabályozó szelep LRB-D-O-MIDI

Cikkszám: 197539

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

menetes csatlakozó lap nélkül, telepszerezéshez, manométer nélkül.
Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Méret | Midi |
| Sorozat | D |
| Működtetés biztosító zár | Arretáló forgatógomb |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Konstrukciós felépítés | közvetlen vezérlésű membrános szabályozó szelep átmenő táplevegő ellátással |
| Szabályozó funkció | Állandó kimenő nyomás előnyomás kompenzációval szekunder lefúvással |
| Nyomás látjelző | G1/4 előkészítve |
| Üzemi nyomás | 1 ... 16 bar |
| Nyomásszabályozási tartomány | 0.5 ... 12 bar |
| Max.nyomáshiszterézis | 0.2 bar |
| Normál névleges átáramlás | 3,200 l/min |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Nemesgázok |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Levegő tisztasági osztálya a kimeneten | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Nemesgázok |
| Közeg hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya | 700 g |
| Felfogási mód | Vezeték beépítés tartozékokkal |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | Csatlakozólap |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | G3/8 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material of connecting plate | Horgany présöntvény |
| Material control panel | PA |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Horgany présöntvény |