


hangtompító UO-1/4

Cikkszám: 197584

FESTO

vákuum szívókorongokhoz.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|-----------------------------|---|
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Konstruktív felépítés | Hangtompító nyitva |
| Operating pressure MPa | 0 ... 0.8 MPa |
| Üzemi nyomás | 0 ... 8 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya | 8 g |
| Pneumatikus csatlakozás | G1/4 |
| Material of silencer insert | PE |
| Material of threaded plug | PE |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |