

műanyag spiráltömlő

PUN-6X1-S-1-BL

Cikkszám: 197590

FESTO

nagyon rugalmas, a legmesszebb menőkig hidrolízis-álló.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Működési hossz | 1 m |
| Külső átmérő | 6 mm |
| Blokk hossza | 0,344 m |
| Belső átmérő | 4 mm |
| Tekerics átmérő | 46 mm |
| Menetszám | 23 |
| Hőmérséklettől függő üzemi nyomás | -0,95 ... 10 bar |
| Engedély | TÜV |
| Tanúsítványt kiállító hely | B 013277 0506 00 |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -35 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya | 51 g |
| Pneumatikus csatlakozás | 6 mm-es külső átmérőjű pillanat-csatlakozóhoz 4 mm belső átmérőjű csőcsonkhoz anyával 4 mm belső átmérőjű csőcsonkhoz |
| Szín | kék |
| Shore keménység | D 52 +/-3 |
| Material tubing | TPE-U(PU) |