

Műanyag spiráltömlő PUN-8X1,25-S-6-BL

Cikkszám: 197595

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Munkahossz	6 m
Külső Ø	8 mm
Tömbhossz	0.904 m
Belső Ø	5.7 mm
Tekerics átmérője	60 mm
A fordulatok száma	87
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás	-0.95 bar...10 bar
Engedély	TÜV
Tanúsítványt kiállító szerv	B 013277 0506 00
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7::-] szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-35 °C...60 °C
Terméksúly	440 g
Pneumatikus csatlakozó	8 mm külső Ø-jű push-in csatlakozóhoz 6 mm belső Ø-jű csatlakozó csonkhoz, hollandi anyával 6 mm belső Ø-jű csatlakozó csonkhoz
Szín	kék
Shore-keménység	D 52 +/-3
Tömlő alapanyaga	TPE-U(PU)