

Műanyag spiráltömlő PUN-10X1,5-S-6-BL

Cikkszám: 197598

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Munkahossz	6 m
Külső Ø	10 mm
Tömbhossz	0.91 m
Belső Ø	7 mm
Tekerics átmérője	80 mm
A fordulatok száma	70
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás	-0.95 bar...10 bar
Engedély	TÜV
Tanúsítványt kiállító szerv	B 013277 0506 00
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7::-] szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-35 °C...60 °C
Terméksúly	760 g
Pneumatikus csatlakozó	10 mm külső Ø-jű push-in csatlakozóhoz
Szín	kék
Shore-keménység	D 52 +/-3
Tömlő alapanyaga	TPE-U(PU)