

# műanyag spiráltömlő PUN-6X1-S-1-SW

Cikkszám: 197605

FESTO

nagyon rugalmas, a legmesszebb menőkig hidrolízis-álló.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Működési hossz	1 m
Külső átmérő	6 mm
Blokk hossza	0,344 m
Belső átmérő	4 mm
Tekerics átmérő	46 mm
Menetszám	23
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0,95 ... 10 bar
Engedély	TÜV
Tanúsítványt kiállító hely	B 013277 0506 00
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-35 ... 60 °C
Gyártmány súlya	51 g
Pneumatikus csatlakozás	6 mm-es külső átmérőjű pillanat-csatlakozóhoz 4 mm belső átmérőjű csőcsonkhoz anyával 4 mm belső átmérőjű csőcsonkhoz
Szín	fekete
Shore keménység	D 52 +/-3
Material tubing	TPE-U(PU)