

Műanyag spiráltömlő PUN-10X1,5-S-1-SW

Cikkszám: 197611

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Munkahossz	1 m
Külső Ø	10 mm
Tömbhossz	0.305 m
Belső Ø	7 mm
Tekeracs átmérője	80 mm
A fordulatok száma	9.5
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás	-0.95 bar...10 bar
Engedély	TÜV
Tanúsítványt kiállító szerv	B 013277 0506 00
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7::-] szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-35 °C...60 °C
Terméksúly	110 g
Pneumatikus csatlakozó	10 mm külső Ø-jű push-in csatlakozóhoz
Szín	fekete
Shore-keménység	D 52 +/-3
Tömlő alapanyaga	TPE-U(PU)