

# műanyag spiráltömlő PUN-10X1,5-S-2-SW

Cikkszám: 197612

FESTO

nagyon rugalmas, a legmesszebb menőkig hidrolízis-álló.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Működési hossz	2 m
Külső átmérő	10 mm
Blokk hossza	0.43 m
Belső átmérő	7 mm
Tekerics átmérő	80 mm
Menetszám	22
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 10 bar
Engedély	TÜV
Tanúsítványt kiállító hely	B 013277 0506 00
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-35 ... 60 °C
Gyártmány súlya	250 g
Pneumatikus csatlakozás	10 mm-es külső átmérőjű pillanat-csatlakozóhoz
Szín	fekete
Shore keménység	D 52 +/-3
Material tubing	TPE-U(PU)