

# DUO spirál műanyag cső PUN-6X1-S-2-DUO-BS

Cikkszám: 197621

FESTO

nagyon rugalmas, a legmesszebb menőkig hidrolízis-álló.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Működési hossz	2 m
Külső átmérő	6 mm
Blokk hossza	0.836 m
Belső átmérő	4 mm
Tekerics átmérő	46 mm
Menetszám	52
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 10 bar
Engedély	TÜV
Tanúsítványt kiállító hely	B 013277 0506 00
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-35 ... 60 °C
Gyártmány súlya	230 g
Pneumatikus csatlakozás	6 mm-es külső átmérőjű pillanat-csatlakozóhoz 4 mm belső átmérőjű csőcsonkhoz anyával 4 mm belső átmérőjű csőcsonkhoz
Szín	kék/fekete
Shore keménység	D 52 +/-3
Material tubing	TPE-U(PU)