


# mini szánegység SLT-16-40-A-CC-B

Cikkszám: 197896

FESTO

precíz, terhelhető golyós vezetékkel és lökésbillapítókkal.



## Adatlap

| Jellemző                                   | Érték  |
|--|--|
| Löklet                                     | 40 mm  |
| Állítható véghelyzet tartomány/hossz       | 5 mm   |
| Dugattyú átmérő                            | 16 mm  |
| Meghajtó egység üzemmódja                  | járom  |
| Csillapítás                                | CC: Lökésbillapító mindkét oldalon                             |
| Beépítési helyzet                          | tetszőleges  |
| Vezeték                                    | Golyós kalickás vezeték  |
| Konstruktív felépítés                      | járom-kinematika   |
| Pozíció felismerés                         | közelítéskapcsolóhoz   |
| Üzemi nyomás                               | 1 ... 10 bar   |
| Ismétlési pontosság                        | 0.02 mm  |
| Működési mód                               | kettősműködésű   |
| Üzemi közeg                                | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály               | 0 - nincs korróziós károsodás                                  |
| Környezeti hőmérséklet                     | -20 ... 60 °C  |
| Felütközési energia a véghelyzetekben      | 2 Nm   |
| Csillapítási hossz                         | 5 mm   |
| Max.erő, Fy                                | 490 N  |
| Max.erő, Fz                                | 490 N  |
| Max. Mx nyomaték                           | 3.8 Nm   |
| Max. My nyomaték                           | 3.8 Nm   |
| Max. Mz nyomaték                           | 2.7 Nm   |
| Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás        | 207 N  |
| Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet        | 242 N  |
| Mozgatott tömeg                            | 690 g  |
| Gyártmány súlya                            | 664 g  |
| Alternatív csatlakozások                   | lásd a termék rajzát   |
| Felfogási mód                              | átmenő furattal  |
| Pneumatikus csatlakozás                    | M5   |
| Anyag megjegyzés                           | Réz- és PTFE-mentes  |
| Material cover                             | Alumínium ötvözet  |
| Material seals                             | HNBR   |
| Material housing                           | Alumínium ötvözet  |
| Material piston rod                        | erősen ötvözött acél, rozsdamentes                             |