


axiális készlet EAMM-A-P3-28D-40P

Cikkszám: 1982886

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	0.2 Nm
Gyártmány súlya	60 g
Csatlakozófelület, szabályozó	P3-28D
Interfészkód, motor In	40P
Csatlakozófelület, tengelykapcsoló	28D
Anyag megjegyzés	RoHS konform