


# axiális készlet EAMM-A-P6-38A-40P

Cikkszám: 1983450

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	6.5 Nm
Gyártmány súlya	110 g
Csatlakozófelület, szabályozó	P6-38A
Interfészkód, motor In	40P
Csatlakozófelület, tengelykapcsoló	38A.2
Anyag megjegyzés	RoHS konform