

# gyorscsavarzat CK-1/4-PK-9

Cikkszám: 2031

FESTO

Külső menet tömítő gyűrűvel, fém kivitel.



## Adatlap

| Jellemző  | Érték   |
|---|---|
| Névleges méret                                  | 8 mm  |
| Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen        | tömítő gyűrű  |
| Beépítési helyzet                               | tetszőleges   |
| Konstruktív                                     | Egyenes alak  |
| Csomagolási egység                              | 10  |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1 MPa  |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány     | -0.95 ... 10 bar  |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 145 psi   |
| Útmutatás az üzemi nyomáshoz                    | Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C  |
| Üzemi közeg                                     | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint<br>Water (liquid, free of ice)       |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez      | Olajozott üzemelés lehetséges<br>Water: G thread only possible with OL sealing ring |
| KBK korrózióállósági osztály                    | 2 - mérsékelt korróziós károsodás   |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Környezeti hőmérséklet                          | -10 ... 60 °C   |
| Névleges meghúzási nyomaték                     | 11 Nm   |
| Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz          | ± 10 %  |
| Pneumatikus csatlakozás 1                       | Külső menet: G1/4   |
| Pneumatikus csatlakozás 2                       | 9 mm belső átmérőjű csőcsonkhoz anyával   |
| Material of union nut                           | Anodised wrought aluminium alloy  |
| Material of threaded plug                       | Anodised wrought aluminium alloy  |
| Anyag megjegyzés                                | RoHS konform  |
| Material sealing ring                           | PA erősítésű<br>TPE-U(PU)   |